



Identification	Part number	Drawing	Dimensions in mm																																																																																										
Housings for motor termination powder-coated RAL 7037 powder-coated, with protection cover unpainted unpainted, with protection cover highly EMI resistant highly EMI resistant, with protection cover	 09 30 010 0901 09 30 010 0902 09 30 010 0961 09 30 410 0901 09 30 410 0909 09 30 410 0921 09 30 410 0951 09 30 410 0960 09 30 410 0970 09 30 410 0971 09 30 410 0974 09 30 410 0983 09 62 810 0901 09 62 810 0974	<table><tr><td></td><td>a</td><td>b</td><td>c</td><td>d</td><td>Ø</td></tr><tr><td>09 30 010 0901</td><td>82</td><td>68</td><td>68</td><td>82</td><td>4.5</td></tr><tr><td>09 30 010 0902</td><td>98</td><td></td><td></td><td>98</td><td></td></tr><tr><td>09 30 010 0961</td><td>82</td><td>70</td><td>70</td><td>82</td><td></td></tr><tr><td>09 30 410 0901</td><td>82</td><td>68</td><td>68</td><td>82</td><td>4.5</td></tr><tr><td>09 30 410 0909</td><td>98</td><td></td><td></td><td>98</td><td></td></tr><tr><td>09 30 410 0921</td><td>85</td><td>73</td><td>73</td><td>85</td><td></td></tr><tr><td>09 30 410 0951</td><td>82</td><td>68</td><td>68</td><td>82</td><td>4.5</td></tr><tr><td>09 30 410 0960</td><td>98</td><td>70</td><td>70</td><td>98</td><td>4.3</td></tr><tr><td>09 30 410 0970</td><td>92</td><td>77</td><td>77</td><td>92</td><td>4.3</td></tr><tr><td>09 30 410 0971</td><td>85</td><td>73</td><td>73</td><td>85</td><td>5.5</td></tr><tr><td>09 30 410 0974</td><td>92</td><td>70</td><td>70</td><td>92</td><td>4.3</td></tr><tr><td>09 30 410 0983</td><td>92</td><td>80</td><td>80</td><td>92</td><td>5.1</td></tr><tr><td>09 62 810 0901</td><td>82</td><td>68</td><td>68</td><td>82</td><td>4.5</td></tr><tr><td>09 62 810 0974</td><td>92</td><td>70</td><td>70</td><td>92</td><td>4.1</td></tr></table> Other dimensions (a + d) on request (98 x 98 mm)		a	b	c	d	Ø	09 30 010 0901	82	68	68	82	4.5	09 30 010 0902	98			98		09 30 010 0961	82	70	70	82		09 30 410 0901	82	68	68	82	4.5	09 30 410 0909	98			98		09 30 410 0921	85	73	73	85		09 30 410 0951	82	68	68	82	4.5	09 30 410 0960	98	70	70	98	4.3	09 30 410 0970	92	77	77	92	4.3	09 30 410 0971	85	73	73	85	5.5	09 30 410 0974	92	70	70	92	4.3	09 30 410 0983	92	80	80	92	5.1	09 62 810 0901	82	68	68	82	4.5	09 62 810 0974	92	70	70	92	4.1	
	a	b	c	d	Ø																																																																																								
09 30 010 0901	82	68	68	82	4.5																																																																																								
09 30 010 0902	98			98																																																																																									
09 30 010 0961	82	70	70	82																																																																																									
09 30 410 0901	82	68	68	82	4.5																																																																																								
09 30 410 0909	98			98																																																																																									
09 30 410 0921	85	73	73	85																																																																																									
09 30 410 0951	82	68	68	82	4.5																																																																																								
09 30 410 0960	98	70	70	98	4.3																																																																																								
09 30 410 0970	92	77	77	92	4.3																																																																																								
09 30 410 0971	85	73	73	85	5.5																																																																																								
09 30 410 0974	92	70	70	92	4.3																																																																																								
09 30 410 0983	92	80	80	92	5.1																																																																																								
09 62 810 0901	82	68	68	82	4.5																																																																																								
09 62 810 0974	92	70	70	92	4.1																																																																																								
Dust protection cover	 																																																																																												

