






protection class: IP 30

lens []	D [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
L12	23,5	13,0 +/-0,5	53,0 +/-0,5
L25	22,0	17,0 +/-0,5	57,0 +/-0,5
L38	22,0	18,2 +/-0,5	58,2 +/-0,5
L51	20,0	11,7 +/-0,5	51,7 +/-0,5
L76	22,0	17,5 +/-0,5	57,5 +/-0,5
L160	22,3	17,8 +/-1,0	57,8 +/-1,0

Technical specifications subject to change without notice. MOBOTIX does not assume responsibility for mistakes and recommends to verify measures and mechanical design with an actual product of the chosen MOBOTIX hardware. The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, Utility model, design or trademark. No rights are transferred herewith.

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor. Sie darf nur für den von uns bestimmten Zweck benutzt und ohne unsere Zustimmung weder vervielfältigt noch Dritten zugänglich gemacht werden.



Datum	Name	Werkstoff	Gewicht
Bearb. 23.01.2014	MBA		
Geprüft			Maßstab 1:1
Norm CAD-A4			
		31.886-001 Manual Block FlexMount MX	
		Ersatz für	Blatt 1 von 1

Bez. Änderung Datum Name