







SW30



(1:1) Montageausschnitt
panel cut out



Maximale Wandstärke 2,3mm
max. wall thickness 2,3mm



 All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maßel Free size tolerances	
				Dat.	Name	Maßstab/Scale 2:1	Han-Max-F Wanddurchführung ungeschirmt <i>panel feed through unshielded</i>
			Detail.	02.12.04	Ho		
			Insp.		SP		
36035	28.04.10	Hage.	Stand.				
411513	08.03.05	Ho	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP				TB 09 15 300 0301
410780							
Mod.	Dat.	Name				Sub.	Blatt/ page