




Montageausschnitt für Han Snap
Wandhalterung
Wandstärke 1,3-3

*panel cut out for Han Snap
bulkhead mounting
thickness of wall 1,3-3*



B

A



All Dimensions in mm
Original Size DIN A 4

Techn. Character.

Nicht tolerierte Masse! Free size tolerances

					All Dimensions in mm Original Size DIN A 4			Techn. Character.				Nicht tolerierte Masse! <i>Free size tolerances</i>		
												Han Snap Wandhalterung <i>Han Snap bulkhead mounting</i>		
											1 : 1			
				411619	12.05.05	Loe.	Detail.	08.12.92	PEN.					
				411037	18.05.04	Loe.	Insp.		OLE					
				18241	28.03.95	ZILK	Stand.							
	24	124,5		411037	18.05.04	Loe.	Insp.		OLE					
	16	97,5		18241	28.03.95	ZILK	Stand.							
	10	77,5		15920	18.02.94	SPER.	HARTING Electric GmbH & Co. KG D-32339 Espelkamp						TB 09 33 000 9985	Blatt/ page /
	6	64,5		14154	06.01.93	OLE								
Bestell Nr/Port No	Polzahl/way	a ^{0.3}		Mod.	Dat.	Name							Sub. SK 09 7988 v. 06.07.92	

