


ACAD 	Revision level Indice Änderungsstand		Revision Record Désignation Beschreibung der Änderung		Changed Modifié Geändert	Date Datum	Approved Approuvé Geprüft	Date Datum
	Drawing Dessin Zeichnung	Part Pièce Solid						

Tensile Strength
Force de Tenue
Abbindefestigkeit
135 N

Bundle Ø
Toron Ø
Buendel Ø
1.5 to 35

Material
Matière
Werkstoff

PA 6.6
10% METAL CONTENT

150.0 ± 5.0 (FLAT LENGTH)

6.0 ± 0.6

5.7 ± 0.5

4.3 ± 0.5

1.2 ± 0.19

3.5 ± 0.2

UNCONTROLLED DRAWING

Tolerances Dimension without tolerances details to: Tolérances Cotes sans tolérances: Toleranzen Masse ohne Toleranzangaben nach: DIN 16901 / 140	The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON. La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.	Drawn Dessiné Par Gezeichnet	C.HOLDEN	05.06.07	Scale Echelle Maszstab	1:1	Project Number Numéro de projet Projektnummer	CD1230-02
		Approved Approuvé Par Geprüft	S.BENTICK	05.06.07	Title Titre Benennung	MCT30R METAL CONTENT CABLE TIE		
		Manchester Trappes Tornesch Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228 Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60 Telefon: +49 (0) 41 22 / 701-1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701-400			Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr	Format D.Size	A4	
PERFORMANCE SPECIFICATION AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION					DWG-1273-00		Sheet Page Blatt	1/1