


Panel cepillos 19"/ 19" Panel with brushes / Panneau 19" avec brosse

- E** Panel 19", altura 1U. Modelo abierto o cerrado.
Fabricado en acero, espesor 1,5 mm.
Acabado: pintura epoxy similar a RAL 9004.
Embalaje: 1 panel, 1 cepillo montado.
- EN** 19" panel, 1U high. Open or closed variant.
Manufactured in steel, 1.5 mm thick
Finish: epoxy paint similar to RAL 9004.
Packaging: 1 panel with brushes.
- F** Panneau passe-câbles 19" 1U. Modèle ouvert ou fermé.
Fabriqué en acier d'1,5 mm d'épaisseur.
Finitions: peinture époxy noire similaire à RAL 9004..
Emballage: 1 panneau avec brosse.


Code	Tipo / Type
32215510	Abierto / Opened / Ouvert
24215510	Cerrado / Closed / Fermé



Panel pasacables 19" / 19" cable entry panel / Panneau 19" passe-câbles

- E** Permite el paso del cableado al interior del rack y a otros equipos. Panel 19", alturas 1U-2U. Fabricado en acero, espesor 1,5 mm.
Acabado: pintura epoxy similar a RAL 9004.
Embalaje: 1 panel.
- EN** Allows wiring to be passed into the rack or to other units. 19" panel, 1U-2U high. Manufactured in steel, 1.5 mm thick
Finish: epoxy paint similar to RAL 9004.
Packaging: 1 panel.
- F** Permet le passage des câbles à l'intérieur du rack ou vers d'autres dispositifs. Panneau 19" 1U. Fabriqué en acier d'1,5 mm d'épaisseur.
Finitions: peinture époxy noire similaire à RAL 9004.
Emballage: 1 panneau.


Code	U
32215506	1
32215507	2



Guiacables 19" / 19" cable-guide / Guide-câbles 19"

- E** Permite el guiado horizontal del cableado de cualquier equipo de 19". No ocupa altura (U) de montaje: cero U's.
Fabricado en acero espesor 1,5 mm.
Acabado: pintura epoxy color negro similar a RAL 9004.
Embalaje: 1 bandeja, tornillería montaje.
- EN** Front horizontal guiding of the wires for any 19" equipment.
Do not use mounting height: zero U's.
Manufactured in steel 1.5 mm thick.
Finish: black epoxy paint similar to RAL 9004.
Packaging: 1 cable guide, assembly hardware.
- F** Guidage frontal du câblage pour tout équipement 19".
Ne requiert pas de hauteur de U: zéro U's.
Fabriqué en acier d'1,5 mm d'épaisseur.
Finitions: peinture époxy noire similaire à RAL 9004.
Emballage: 1 guide-câbles.

Code	32155843
------	----------



Bandeja Fibra Óptica / Fiber Optic tray/ Plateau Fibre Optique

- E** Bandeja 19", 1U para guiado y distribución del cableado de fibra óptica. Guiacables en ABS con aristas redondeadas.
Fabricado en acero espesor 1,5 mm.
Acabado: pintura epoxy color negro similar a RAL9004.
Embalaje: 1 bandeja, 6 guiacables.
- EN** 1U, 19" tray for guiding and distributing Fiber Optic cables.
Cable guides in injected ABS with rounded edges.
Manufactured in steel 1,5 mm thick.
Finish: black similar to RAL9004.
Packaging: 1 tray, 6 cable guides.
- F** Plateau 19", 1U pour le guidage et la distribution du câblage de Fibre Optique. Guide-câbles injectés en ABS et aux angles arrondis.
Fabriqué en acier d'1,5 mm d'épaisseur.
Finitions: peinture époxy noire similaire à RAL 9004.
Emballage: 1 plateau, 6 guides-câbles.

Code	32155842
------	----------

