

HOME 6™ Snap-In Connector

Connecteurs enclenchables
HOME 6™

Conectores para insertar
HOME 6™



IMPORTANT
INSTRUCTIONS

1. Read and understand all instructions. Follow all warning and instructions marked on the product.
2. Do not use this product near water-e.g., near a tub, wash basin, kitchen sink or laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool.
3. Never push objects of any kind into this product through openings, as they may touch dangerous voltages.

4. **SAVE THESE
INSTRUCTIONS.**

SAFETY INFORMATION

1. Never install communications wiring or components during a lightning storm.
2. Never install communications components in wet locations unless the components are designed specifically for use in wet locations.
3. Never touch uninsulated wires or terminals unless the wiring has been disconnected at the network interface.
4. Use caution when installing or modifying communications wiring or components.
5. To prevent electrical shock, each opening must be filled with a module.

DIRECTIVES
IMPORTANTES

1. Lire les présentes directives et s'assurer de bien les comprendre; observer tous les avertissements et directives apparaissant sur le dispositif.
2. Ne pas installer ce dispositif à proximité d'une source d'eau - comme une baignoire, un bac à laver, une cuve à lessive ou un évier de cuisine -, dans un sous-sol humide ni près d'une piscine.
3. Ne jamais insérer quelque objet que ce soit dans les ouvertures de ce dispositif; elles sont sous tension et peuvent présenter un danger.

4. **CONSERVER LES
PRÉSENTES DIRECTIVES.**

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Ne jamais effectuer l'installation de câblage ou de composants de communication pendant un orage.
2. Ne jamais installer de composants de communication dans des endroits mouillés à moins qu'il s'agisse de dispositifs conçus spécialement pour cet usage.
3. Ne jamais toucher des bornes de raccordement ni du fil non isolés, à moins que le circuit ne soit pas relié à l'interface réseau.
4. On doit prendre toutes les précautions requises lorsqu'on installe ou modifie du câblage ou des composants de télécommunication.
5. Afin d'éviter les chocs électriques, toutes les ouvertures doivent être dotées d'un module.





INSTRUCCIONES
IMPORTANTES

1. Lea y comprenda perfectamente todas las instrucciones. Siga todas las instrucciones y advertencias marcadas en el producto.
2. No utilice estos producto cerca del agua, por ejemplo, cerca de bañeras, tinas, lavaderos o lavabos, en sótanos húmedos o cerca de piscinas.
3. Nunca introduzca objetos de ningún tipo a través de las aberturas de estos productos, ya que puedan hacer contacto con voltajes peligrosos.

4. **CONSERVE ESTAS
INSTRUCCIONES.**

INFORMACION DE
SEGURIDAD

1. Nunca instale cableado con componentes de comunicaciones durante una tormenta eléctrica.
2. Nunca instale componentes de comunicaciones en un local mojado, si los componentes no han sido diseñados específicamente para ser usados en locales mojados.
3. Nunca toque alambres o terminales sin aislante, si el cableado no ha sido desconectado de la interfaz de la red.
4. Tenga precaución cuando este instalando o modificando cableado o componentes de comunicaciones.
5. Para evitar shock eléctrico, todas las aperturas de ben poseer un módulo.



Technical Support: 800-824-3005
Customer Service: 800-722-2082
Web: www.leviton.com

DESCRIPTION

HOME 6 snap-in connectors are designed around the T568A wiring standard for voice/data, fax and internet applications. When used with a complete Category 6 cabling system, these connectors meet or exceed channel-rated Category 6 performance levels per TIA/EIA-568-B.

INSTALLATION

1. Remove about 2" of cable jacket.
2. Route the wires for termination as shown in Table 1. Terminate one pair at a time starting from the rear of the connector. Terminating each pair after placement will prevent crushing the inside pairs with the punchdown tool. Lay cable in so that jacket touches rear of connector as shown.
3. Using a 110 style punchdown tool, seat the wires into the IDC slots. Maintain wire pair twisting to within 1/2" of the IDC contact. Use the cutting side of the tool to trim the excess wire flush with the connector body.
4. Insert connector assembly into platform or wallplate. Note the "UP" position of the connector.

For immediate product information, or applications assistance, call a Leviton Technical Service Representative at 1-800-824-3005. Or visit Leviton's website at www.leviton.com.

TABLE 1

T568A Wiring Standard	
1	White/Green
2	Green or Green/White
3	White/Orange
4	Blue or Blue/White
5	White/Blue
6	Orange or Orange/White
7	White/Brown
8	Brown or Brown/White

DESCRIPTION

Ces connecteurs enclenchables de la gamme *HOME* 6 sont conçus pour les applications de transmission de la voix/de données, de télécopie et d'Internet à câblage de type T568A. Utilisés dans un système complet, ils présentent un rendement par voies de catégorie 6 égal ou supérieur à celui décrit dans les normes TIA/EIA-568-B.

INSTALLATION

1. Dégainer le câble sur environ 2 po (5 cm).
2. Acheminer les fils en vue de leur terminaison, tel qu'indiqué au tableau 1; raccorder les paires une à une, en commençant à l'arrière du connecteur. En effectuant ainsi la terminaison de chacune des paires après les avoir placées, on évite d'écraser les éléments centraux avec le perceur. Placer le câble de manière à ce que la gaine touche l'arrière du connecteur, tel qu'illustré.
3. Se servir ensuite d'un perceur de type 110 pour enfoncez les fils dans les fentes IDC. S'assurer que les paires restent torsadées jusqu'à une distance maximale d'environ 1/2 po (1 cm) des contacts. Utiliser le tranchant du perceur pour couper le fil excédentaire à l'égalité du corps du connecteur.
4. Insérer le connecteur assemblé dans une plate-forme ou une plaque murale en orientant la mention « UP » vers le haut.

Pour obtenir de l'information immédiate sur les produits ou de l'aide concernant leurs applications, communiquez avec un représentant du soutien technique de Leviton en composant le 1-800-824-3005 ou rendez-vous au site www.leviton.com.

TABEAU 1

Norme de câblage T568A	
1	Blanc/Vert
2	Vert ou Vert/Blanc
3	Blanc/Orange
4	Bleu ou Bleu/Blanc
5	Blanc/Bleu
6	Orange ou Orange/Blanc
7	Blanc/Brun
8	Brun ou Brun/Blanc

DESCRIPCIÓN

Los conectores para insertar *HOME* 6 están diseñados similares a los T568A para voz/data, fax e Internet de cableado estándar. Cuando son usados con un sistema de cableado completo categoría 6, estos conectores cumplen o exceden los niveles de funcionamiento de un canal categoría 6 para TIA/EIA-568-B.

INSTALACIÓN

1. Pele 5 cm. (2") del forro del cable.
2. Guíe los conductores para terminarlos como se muestra el cuadro 1. Termine un par a la vez empezando por la parte posterior del conector. Termine cada par después de colocarlos, previniendo de no apretar los pares interiores con el punzón. Coloque el cable adentro, de modo que el forro toque la parte posterior del conector como se muestra.
3. Usando un punzón estilo 110, asiente los conductores en las ranuras IDC. Mantenga todos los hilos de cada punta bien apretados a 1/2" del contacto IDC. Utilice una herramienta para cortar cualquier hilo suelto y ponerlo al ras del cuerpo del conector.
4. Inserte el conector en la plataforma o placa de pared. Observe la posición "UP" (Arriba) del conector.

Para información inmediata del producto o ayuda del uso, llame a un representante técnico de Leviton al 1-800-824-3005. O visite nuestra página del Internet en: www.leviton.com

TABLA 1

Cableado Estándar T568A	
1	Blanco/verde
2	Verde o Verde/Blanco
3	Blanco/Amarillo
4	Azul o Azul/Blanco
5	Blanco/Azul
6	Amarillo o Amarillo/Blanco
7	Blanco/Cafe'
8	Cafe' o Cafe'/Blanco