

Quick Installation Guide
Guide d'installation rapide
Anleitung zur Schnellinstallation

Guía de instalación rápida
Руководство по быстрой установке
Guia de Instalação Rápida
Eestikeelse paigaldusjuhendi



Note: Verify the PoE switch's LEDs are working properly. Please see the table below:

LEDs		
LED	Port Indicators	Description
Power	Amber (Solid)	Device powered on
	Off	Device powered off
PoE	Amber (Solid)	A PoE device is connected
	Off	No PoE device is connected or the device is turned off
LINK/ACT	Green (Solid)	Connected (No data transmission)
	Green (Blinking)	Transmitting / receiving data
	Off	No device is connected or the device is turned off

Note: The table below shows the maximum simultaneous PoE connections.

	802.3af	802.3at
Maximum PoE Power Consumption Per Port (Watts)	15.4	30
Maximum Ports	8	4
Power Budget for TPE-T80H (Watts)	125	

Remarque : Vérifiez que les LED du switch PoE fonctionnent correctement. Veuillez consulter le tableau ci-dessous:

LEDs		
LED	Indicateurs de port	Description
Power (Alimentation)	Jaune (fixe)	Périphérique alimenté allumé
	Eteint	Périphérique alimenté éteint
PoE	Jaune (fixe)	Un périphérique PoE est connecté
	Eteint	Aucun périphérique PoE n'est connecté ou le périphérique est éteint
LINK/ACT (Lien/Activité)	Vert (fixe)	Connecté (Pas de transmission de données)
	Vert (clignotant)	Transmission / réception de données
	Eteint	Aucun périphérique n'est connecté ou le périphérique est éteint

Remarque: Le tableau ci-dessous présente le maximum de connexions simultanées PoE.

	802.3af	802.3at
Maximum PoE Consommation Per Port (Watts)	15.4	30
Ports Maximum	8	4
Budget de puissance pour TPE-T80H (Watts)	125	

Hinweis: Überprüfen Sie anhand der folgenden Tabelle, dass die LEDs des PoE-Switches korrekt funktionieren:

LEDs		
LED	Anzeige	Beschreibung
Power (Stromversorgung)	Leuchtet gelb	Gerät ist eingeschaltet
	Aus	Gerät ist ausgeschaltet
PoE	Leuchtet gelb	PoE-Gerät angeschlossen
	Aus	Kein PoE-Gerät angeschlossen oder Gerät ist ausgeschaltet
LINK / ACT (Link / Aktivität)	Leuchtet grün	Angeschlossen (kein Datenaustausch)
	Blinkt grün	Daten werden gesendet / empfangen
	Aus	Kein Gerät angeschlossen oder Gerät ist ausgeschaltet

Hinweis: Die Tabelle unten zeigt die maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen PoE.

	802.3af	802.3at
Maximale PoE Stromverbrauch pro Anschluss (W)	15.4	30
Maximale Ports	8	4
Power-Budget für TPE-T80H (W)	125	

Nota: Compruebe que los indicadores LED del PoE switch están funcionando adecuadamente. Consulte la tabla a continuación:

LEDs		
LED	Indicadores de puerto	Descripción
Power (Alimentación)	Ámbar (sólido)	Dispositivo de alimentación encendido
	Apagado	Dispositivo de alimentación apagado
PoE	Ámbar (sólido)	Dispositivo PoE conectado
	Apagado	No hay dispositivo PoE conectado o el dispositivo está apagado
LINK/ACT (Enlace/Actividad)	Verde (sólido)	Conectado (no hay transmisión de datos)
	Verde (intermitente)	Transmisión / recepción de datos
	Apagado	No hay dispositivo PoE conectado o el dispositivo está apagado

Nota: La siguiente tabla muestra el máximo de conexiones simultáneas PoE.

	802.3af	802.3at
Máxima PoE Consumo de energía por puerto (vatios)	15.4	30
Puertos Máximo	8	4
Del presupuesto de alimentación para TPE-T80H (Watts)	125	

Внимание: убедитесь, что светоиндикаторы коммутатора PoE функционируют должным образом. См. таблицу, приведенную ниже:

СИД		
СИД	Индикаторы портов	Описание
Power (Электропитание)	Желтый (горит постоянно)	Устройство включено
	Выкл	Устройство выключено
PoE	Желтый (горит постоянно)	Подключено устройство, поддерживающее режим PoE
	Выкл	Устройство, поддерживающее режим PoE, не подключено или выключено из сети
LINK/ACT (Связь / работа)	Зеленый (горит постоянно)	Подключено (нет передачи данных)
	Зеленый (мигает)	Передача/ получение данных
	Выкл	Устройство не подключено или выключено из сети

Внимание: В приведенной ниже таблице показаны максимальные одновременных соединений PoE.

	802.3af	802.3at
Максимальная потребляемая мощность PoE на порт (Вт)	15.4	30
Максимальное количество портов	8	4
Мощность бюджета на TPE-T80H (Вт)	125	

Nota: Verifique se os LEDs do switch estão a funcionar correctamente, confirmando o seu comportamento segundo a tabela abaixo:

LEDs		
LED	Indicadores luminosos das Portas	Descrição
Power (Alimentação)	Âmbar (sólido)	Dispositivo alimentado
	Apagado	Dispositivo apagado
PoE	Âmbar (sólido)	Um dispositivo PoE está conectado
	Apagado	Nenhum dispositivo PoE se encontra conectado ou o dispositivo PoE encontra-se desligado
Link / Act	Verde (sólido)	Ligado (Sem transmissão de dados)
	Verde (Piscando)	Transmitindo / recebendo dados (100/200Mbps (Half/Full Duplex))
	Apagado	Nenhum dispositivo se encontra conectado ou o dispositivo encontra-se desligado

Nota: A tabela abaixo mostra o máximo de conexões simultâneas PoE.

	802.3af	802.3at
Máxima PoE Consumo de energia por porta (Watts)	15.4	30
Portas máximo	8	4
Orçamento de energia para TPE-T80H (Watts)	125	

Märkus: Kontrollige, et PoE switchi LEDid on töökorras. Palun vaadake alljärgnevast tabelist:

LEDid		
LED	Portide tegevused	Kirjeldus
Power (Toide)	Kollane (Põleb)	Seade on sisselülitatud
	Ei helenda	Seade on välja lülitatud
PoE	Kollane (Põleb)	PoE seade on ühendatud
	Ei helenda	Mitte PoE seade on ühenduses või seade on välja lülitatud
Link / Act	Roheline (Põleb)	Ühendatud (Andmeside puudub)
	Roheline (Vilgub)	Edastamise / andmete vastuvõtmise
	Ei helenda	Seade ei ole ühenduses või seade on välja lülitatud

Märkus: Allolev tabel näitab maksimum üheaegne PoE ühendusi.

	802.3af	802.3at
Maksimaalne PoE Energiatarve Per Port (Watts)	15.4	30
Maksimaalne Ports	8	4
Võimsus eelarve TPE-T80H (Watts)	125	

Declaration of Conformity

TRENDnet®

Company Information:

Company Name:
TRENDnet, Inc.

Company Address:
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA



Product Information:

Product Description:
8-Port 10/100Mbps PoE+ Switch

Model Number:
TPE-T80H

Brand Name:
TRENDnet

Technical Standards:

EN 55022: Class A: 2010/AC: 2011
EN 61000-3-2: 2014
EN 61000-3-3: 2013

EN 55024: 2010
IEC 61000-4-2: 2008
IEC 61000-4-3: 2006+A1: 2008+A2:2010
IEC 61000-4-4: 2012
IEC 61000-4-5: 2005
IEC-61000-4-6: 2013
IEC-61000-4-8: 2010
IEC-61000-4-11: 2004

Declaration:

This product is herewith confirmed to comply with the Directive of 2004/108/EC and 2009/125/EC.

I hereby declare that the products and devices mentioned above are consistent with the standards and provisions of the guidelines.

Sonny Su

Name

November 24, 2015

Date

Director of Technology

Title

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sonny Su', is written over a horizontal line. Below the line, the word 'Signature' is printed.

Signature

TRENDnet®

Coordonnées du fournisseur:

Nom:

TRENDnet, Inc.

Adresse:

20675 Manhattan Place

Torrance, CA 90501

USA

**Détails du produit:**

Nom du produit:

Switch PoE+ 10/100 Mb/s à 8 Ports

Modèle:

TPE-T80H

Nom Commercial:

TRENDnet

Détails standard applicable:

EN 55022: Class A: 2010/AC: 2011

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 55024: 2010

IEC 61000-4-2: 2008

IEC 61000-4-3: 2006+A1: 2008+A2:2010

IEC 61000-4-4: 2012

IEC 61000-4-5: 2005

IEC-61000-4-6: 2013

IEC-61000-4-8: 2010

IEC-61000-4-11: 2004

Déclaration:*Ce produit est conforme à la directive 2004/108/CE et 2009/125/CE.**Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives.*

Sonny Su

Name

November 24, 2015

Date

Director of Technology

Title

Signature

Limited Warranty

TRENDnet warrants its products against defects in material and workmanship, under normal use and service. Specific warranty periods are listed on each of the respective product pages on the TRENDnet website.

Garantie Limitée

TRENDnet garantit ses produits contre les problèmes de matériel ou de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de service. Les périodes de garanties précises sont mentionnées sur chacun des pages produits du site web de TRENDnet.

Eingeschränkte Garantie

TRENDnet gewährt eine Garantie für seine Produkte im Falle von Material- und Bearbeitungsdefekten, bei normaler Verwendung und Wartung. Spezielle Garantiezeiträume werden auf jeder Produktseite auf der Website von TRENDnet genannt.

Garantía limitada

TRENDnet garantiza que sus productos carecen de defectos en el material y la fabricación, en condiciones de uso y funcionamiento normales. Los periodos específicos de garantía figuran en cada una de las páginas de producto del sitio web de TRENDnet.

Ограниченная гарантия

Компания TRENDnet предоставляет гарантию на свои изделия от дефектов материалов и сборки при нормальном использовании и обслуживании. Конкретные гарантийные сроки указаны на странице каждого продукта на сайте компании TRENDnet.

Garantia Limitada

A TRENDnet garante seus produtos contra defeitos de material e mão de obra sob condições normais de uso e serviço. Os períodos de garantia específicos estão listados em cada uma das páginas dos respectivos produtos no site da TRENDnet.

Piiratud garantiid

TRENDneti garantiid hõlmab materjali- ja koostamisdefekte, mis ilmnevad toote tavapärase kasutamisel. Garantiaja täpne pikkus konkreetse toote puhul on leitav TRENDneti kodulehelt vastava toote infolehelt.

Garanzia limitata

TRENDnet garantisce i propri prodotti da difetti di materiali e manodopera, in condizioni di normale uso ed esercizio. I periodi di garanzia specifici sono elencati sulle rispettive pagine di prodotto sul sito TRENDnet.

Обмежена гарантія

TRENDnet надає гарантію на свою продукцію щодо відсутності дефектів матеріалів та роботи за умови її належного використання та обслуговування. Конкретні гарантійні періоди перелічені на сторінці кожного виробу на сайті компанії TRENDnet.

Certifications

This device can be expected to comply with Part 15 of the FCC Rules provided it is assembled in exact accordance with the instructions provided with this kit.

Operation is subject to the following conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference
- (2) This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: 1-866-845-3673

Regional phone numbers available at www.trendnet.com/support

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online. Go to TRENDnet's website at: <http://www.trendnet.com/register>

Russian Technical Support: 7 (473) 233-23-89
Телефон технической поддержки: 7 (473) 233-23-89

TRENDnet

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501, USA

Copyright © 2014. All Rights Reserved. TRENDnet.