

Couvercles intempérisés

Caractéristiques

- Intempérisation en milieux humides conforme à l'article 406.9(A) du NEC^{MD} américain.
- Solide joint d'intempérisation qui facilite l'installation et empêche la pénétration d'humidité.
- Versions pour interrupteurs à levier ordinaires, prises simples, prises doubles et prises à DDFT Decora^{MD}.
- Plaques d'adaptation supplémentaires comprises avec certains modèles pour leur permettre de prendre en charge jusqu'à 12 configurations de prises simples, doubles ou à DDFT.
- Conception empêchant la pénétration de poussière, de débris et d'insectes, tout en assurant un accès facile aux sorties de prise.
- Mécanisme de verrouillage de sécurité qui prévient les manipulations non autorisées.
- Ressorts en acier inoxydable qui confèrent une résistance accrue face aux rigueurs d'un usage quotidien.

Usages courants

- Bâtiments commerciaux
- Espaces extérieurs de vente au détail
- Milieux nautiques
- Endroits au climat rigoureux




Renseignements pour la commande

Description			Boîtier métallique	Boîtier non métallique
Pour un dispositif	Interrupteur		WM1S-GY	WP1S-GY
	Prise double		WM1D-GY	WP1D-GY
	Prise simple, double ou à DDFT	Horizontale	WM1H-GY	—
		Verticale	WM1V-GY	
Pour deux dispositifs	Interrupteur		WM2S-GY	WP2S-GY
	Prise simple, double ou à DDFT		WM2V-GY	WP2V-GY
	Interrupteur et prise à DDFT		WM2SG-GY	WP2SG-GY
	Interrupteur et prise double		WM2SD-GY	WP2SD-GY

Fiche technique

	Boîtier métallique			Boîtier non métallique	
	WM1H-GY WM1V-GY WM2V-GY	WM1D-GY WM1S-GY WM2S-GY	WM2SD-GY WM2SG-GY	WP1S-GY WP2S-GY WP2SD-GY	WP2SG-GY WP2V-GY WP1D-GY
Matériaux					
Couvercle et rabat	Aluminium	Aluminium/zinc	Zinc	Chlorure de polyvinyle (PVC)	Polycarbonate
Vis de fixation	Acier inoxydable				
Ressorts	Acier inoxydable				
Normes et homologations					
Homologation cULus	Dossier E13397			Dossier E13397	
NEMA	Cote 3R				
RoHS	Conformité à la directive				
Garantie					
Sur les produits	Limitée de 2 ans				

Dimensions



Visitez notre site Web au :

www.leviton.com/industrial

Courriel : industrial@leviton.com

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 N Service Rd, Melville, NY 11747

Téléphone : 1-800-323-8920 • Télécopieur : 1-800-832-9538

Soutien technique : 1-800-824-3005 (8 h 30 à 19 h HNE, du lundi au vendredi)

La manufacture Leviton du Canada Ltée

165, boul. Hymus, Pointe-Claire (Québec) Canada, H9R 1E9

Téléphone : 1-800-469-7890 • Télécopieur : 1-800-563-1853

Soutien technique : 1-800-405-5320

© 2015 Leviton Manufacturing Co., Inc. Tous droits réservés.

