

STECKDOSENLEISTEN

Stromanschlussleisten 230V/50Hz

Produktbeschreibung:

- Ausführungen:
 - a) 19" Montage
 - b) 10" Montage
 - c) Freistehend
- Typ: SCHUKO, UTE, BS
- Andere Ausführungen a. Anfrage (z.B.: mit Überspannungsschutz oder Amperemeter)
- SCHUKO, UTE – 16A, 250V; UK – 13A, 250V

STECKDOSENLEISTEN						
Bestell-Nr.	Montage	Höhe in HE	Typ	Anzahl der Steckdosen	Überspannungsschutz	Wippschalter
DP-RP-02-UK	10"	1U	UK	2	Nein	Nein
DP-RP-03-UTE	10"	1U	UTE	3	Nein	Nein
DP-RP-03-SCHU	10"	1U	SCHUKO	3	Nein	Nein
DP-RP-06-UTESP	19"	2U	UTE	6	ja	Ja
DP-RP-06-SCHUSP	19"	2U	SCHUKO	6	Ja	Ja
DP-RP-06-UTESP-F	Frei	-	UTE	6	Ja	Ja
DP-RP-06-SCHUSP-F	Frei	-	SCHUKO	6	Ja	Ja
DP-RP-06-UKS	19"	1U	UK	6	Nein	Ja
DP-RP-07-UK	19"	1U	UK	7	Nein	Nein
DP-RP-08-UTES	19"	1U	UTE	8	Nein	Ja
DP-RP-08-SCHUS	19"	1U	SCHUKO	8	Nein	Ja
DP-RP-09-UTE	19"	1U	UTE	9	Nein	Nein
DP-RP-09-SCHU	19"	1U	SCHUKO	9	Nein	Nein



DP-RP-09-SCHU



DP-RP-09-UTE



DP-RP-03-UTE