

Slim Slim In

STULZ

COSMOTEC
industrial cooling

I nuovi Slim In, con rese frigorifere da 500 a 3000 W, hanno un design innovativo, che garantisce comunque la piena compatibilità con i precedenti modelli Slim In.

The new Slim In air conditioners, with cooling capacity from 500 to 3000 W, have an innovative design, which allows a full compatibility with previous Slim In model.

Le unità Slim-In, tramite il montaggio di apposite staffe con "forma ad L", possono essere configurate per il montaggio esterno (Slim version).

Per la versione EVE30A3 è possibile anche il montaggio a semi incasso.

Slim-In units, by mounting special "L shaped" brackets, can be set up for external mounting (Slim version).


EVE30A3 version can also be set up for semi-flush mounting.



Installazione ad incasso
Total recessed mounting



Installazione esterna
External installation



Caratteristiche Tecniche / Technical Features


Evaporatore idrofilico
antigoccia
Hydrophilic evaporator



Termostato elettronico
digitale ECB
*ECB electronic digital
thermostat*




Dissipatore di condensa integrato
(tranne per il modello EVE05/10)
*Condensate water dissipator
(except for EVE05/10)*



Filtro integrato su
tutta la gamma
*Integrated filter on
entire range*


Connessione rapida (connettore) per modelli CE
 Connessione morsettiera su retro (lato interno) per modelli UL Listed
Quick connection terminals (connector) for CE models
Connection terminal on back internal side for UL Listed models



Le batterie di condensazione micro-channel in alluminio assicurano altissimi livelli di efficienza su spessori molto ridotti e perdite di carico contenute (Modelli EVE 14-20-30).
 Limite temperatura esterna 60°C grazie all'utilizzo del condensatore micro-channel per modelli monofase 50Hz (versione CE)

The micro-channel aluminium condensing coil allows high efficiency on very reduced thickness and limited load loss (Models EVE14-20-30).

External Temperature limit 60°C, thanks to micro-channel condenser on 50Hz single-phase models (CE version).



Dati tecnici / Technical Data

		EVE05A3	EVE10A3	EVE14A3	EVE20A3	EVE30A3
Power Supply (CE version) Alimentazioni (versioni CE)	V	---	230/1/50-60	230/1/50-60 400-460/2/50-60	230/1/50-60 400-460/3/50-60	230/1/50-60 400-460/3/50-60
Power Supply (UL version) Alimentazioni (versioni UL)	V	230/1/50-60 115/1/60	230/1/50-60 115/1/60	230/1/50-60 115/1/60	230/1/50-60 115/1/60 400-460/3/50-60	230/1/50-60 400-460/3/50-60
Cooling capacity L35L35 Potenza raffreddamento L35L35	W	500	1000 - 1150	1400 - 1500	2000 - 2200	3000 - 3200
Height/Width/Depth Altezza/Larghezza/Profondità	mm	957x375x212	957x375x212	1665x454x197	1665x454x197	1665x496x237
Regulation temperature limits Limiti di regolazione temperatura	°C	25 - 45	25 - 45	25 - 45	25 - 45	25 - 45
Side ambient temperature limits Limiti di temperatura lato ambiente	°C	20 - 55	20 - 55	20 - 55*	20 - 55*	20 - 55*

* 60°C per modelli monofase 50Hz CE
 60°C for single-phase 50Hz CE model

STULZ

COSMOTEC
industrial cooling

- Società madre Stulz GmbH
- Società affiliata
- Partner Stulz GmbH
- ▲ Stabilimenti di produzione



Stulz S.p.A.

Cosmotec Industrial Cooling
Via Torricelli, 3
37067 Valeggio sul Mincio (VR)
Phone: +39 (045) 633 16 00
Fax: +39 (045) 633 16 35

info@stulz.it

www.stulz.it

