





CATIA V5	
Weight Poids Gewicht	
5.2 g	
Intended For Welded Screw Ø Pour Goujon Soudé à Filets Couchés Ø Aufnahme fuer Schweissbolzen Ø	
-	
Tensile Force (N) Tenue au serrage (N) Schlaufenhaltekraft (N)	
-	
Hole Size Trou Ø Loch Ø	
-	
Panel Thickness Epaisseur Support Blechdicke	
-	
Bundle Ø Toron Ø Buendel Ø	
-	
Material Matière Werkstoff	
PA6.6	
Tolerances Dimension without tolerances: Tolérances Cotes sans tolérances: Toleranzen Masse ohne Toleranzangaben :	
Angle/ Winkel	± 3°
≤ 6	± 0,3
≤ 30	± 0,5
≤ 60	± 0,7
≤ 120	± 1,5
≤ 400	± 5
≤ 1000	± 10
PERFORMANCE SPECIFICATION AUSFUEHRUNG SPEZIFIKATION	

Durch das Herstellverfahren bedingte Geometrieaenderungen (Anspritung, Auswerfermarkierungen, etc.) zulaessig. Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen. / The manufacturing-related geometry changes (injection point, ejectors marks, etc.) allowed. Design of the details are left to suppliers discretion.



Aufnahme fuer Kabelbinder/
Retainer for cable tie (3.9 x 1.6)



Ausdruck nur zur Information /
Printed copy for information only

The copyright of this drawing is reserved by HELLERMANN TYTON. It is issued on condition that it is not reproduced, copied or disclosed to a third party, either wholly or in part, without the consent of HELLERMANN TYTON.	Drawn Dessiné Par Gezeichnet	Gerber	24.03.11	Scale Echelle Maszstab	1:1	Project Number Numéro de projet Projektnummer	11-0109
	Approved Approuvé Par Geprueft	Schiwek	24.03.11	Title Titre Benennung	QT7040S Kombi-Beschriftungsschild		
	HellermannTyton			Drawing-No Plan-No Zeichnungs-Nr	11-0109-001-CSG		
La propriété de ce plan est réservée à la société HELLERMANN TYTON. Il est distribué à condition qu'il ne soit pas reproduit, communiqué ou révélé à une tierce partie, soit complètement ou en partie, sans le consentement de la société HELLERMANN TYTON.	Manchester	Telephone: +44 (0) 161 945 4181 Facsimile: +44 (0) 161 947 2228		Format D.Size			A3
	Trappes	Téléphone: +33 (0) 1 30 13 80 00 Télécopie: +33 (0) 1 30 13 80 60		Sheet Page Blatt			1 / 1
	Tornesch	Telefon: +49 (0) 41 22 / 701 - 1 Telefax: +49 (0) 41 22 / 701 - 400					
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte fuer den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster-Eintragung vorbehalten.							