

Custodia EH3010/EH3014

DA INTERNO, PICCOLA

Caratteristiche del prodotto

- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Applicazioni da interno
- Può essere usata con attacco fisso o unità di brandeggio
- Facile accesso per l'installazione e gli interventi di riparazione
- Applicazioni verticali o invertite
- Per telecamere di formato da piccolo a medio




CUSTODIA EH3010

Le custodie per telecamere **EH3010** e **EH3014** sono economiche, da interno, concepite in modo specifico per l'uso con telecamere di formato da piccolo a medio con obiettivi a focale fissa o varifocal. Le custodie hanno un design attraente, adeguato per qualsiasi tipo di arredamento.

La **Serie EH3000** è facile da installare e riparare. Il cappuccio posteriore rimovibile facilita l'accesso alla piattaforma scorrevole, sulla quale è montata la telecamera. I giunti regolabili sul cappuccio posteriore facilitano l'installazione dei cavi di alimentazione e video. Il cappuccio anteriore rimovibile consente la regolazione manuale dell'obiettivo, senza rimuovere la telecamera.

Queste custodie sono adeguate per l'applicazione verticale o invertita e possono essere usate in applicazioni con attacco fisso o montate su un'unità di brandeggio light duty, quale la Serie PT270-24P o PT280-24P. Possono anche essere usate con lo scanner della Serie PS20 (da interno).



NOTA: I VALORI TRA PARENTESI SONO IN CENTIMETRI;
TUTTI GLI ALTRI SONO IN POLLICI.



C404IT / REVISIONE 16-5-08



Standard internazionali
Ente organizzazione registrata;
Sistema di qualità ISO 9001



MODELLI

EH3010	Custodia da interno in alluminio estruso, lunga 11,50 pollici (29,21 cm)
EH3014	Custodia da interno in alluminio estruso, lunga 15,50 pollici (39,37 cm)

MECCANICHE

Attacco telecamera	Più fori sulla slitta telecamera
Dimensioni massime telecamera e obiettivo	Accetta combinazioni telecamera/obiettivo* (incluso il connettore BNC) fino a: 2,75" (A) x 3,75" (La) x 8,00" (Lu) (6,98 x 9,53 x 20,32 cm)
EH3010	2,75" (A) x 3,75" (La) x 8,00" (Lu) (6,98 x 9,53 x 20,32 cm)
EH3014	2,75" (A) x 3,75" (La) x 12,00" (Lu) (6,98 x 9,53 x 30,48 cm)
Finestrino	Spessore di 0,125 pollici (3,17 mm) Lucite® SAR (Super Abrasion Resistant)
Area finestrino	2,50" (6,35 cm) x 3,50" (8,89 cm)
Immissione cavi	Due giunti di compressione sul cappuccio posteriore

*Si presume che l'obiettivo sia completamente esteso.

GENERALI

Struttura	Corpo in alluminio estruso; cappucci finali in ABS nero, sagomato ad iniezione
Finitura	Rivestimento in polvere di poliestere grigio
Ambiente	Interno; temperatura da 32° a 120 °F (da 0° a 49 °C)
Peso unità	
EH3010	2,27 lb (1,03 kg)
EH3014	3,04 lb (1,38 kg)
Peso (con imballo)	
EH3010	4 lb (1,81 kg)
EH3014	5 lb (2,26 kg)

CERTIFICAZIONI/CLASSIFICAZIONI

- CE, Classe B
- Certificato UL

ATTACCHI CONSIGLIATI

A soffitto/piedistallo	CM4400	Attacco a soffitto light duty; carico massimo di 15 lb (6,79 kg)
	EM1009U/ EM1015U	Attacco a soffitto/piedistallo medium duty; carico massimo di 40 lb (18,12 kg)
	EM3000	Attacco a soffitto a J, carico massimo di 20 lb (9,06 kg).
A parete	EM1900U	Attacco a parete medium duty; carico massimo di 40 lb (18,12 kg)
	EM2400	Attacco a parete light duty, carico massimo di 20 lb (9,06 kg)
	EM4400	Attacco a parete light duty, carico massimo di 15 lb (6,79 kg)
Con tubo/asta	EM1109	Attacco a piedistallo medium duty per applicazioni orizzontali o verticali con tubo o asta; carico massimo di 40 lb (18,12 kg)
	EM2000	Attacco medium duty per applicazioni verticali con tubo/asta; carico massimo di 40 lb (18,12 kg)
	EM2200	Attacco medium duty per applicazioni orizzontali con tubo o asta; carico massimo di 40 lb (18,12 kg)

UNITÀ DI BRANDEGGIO CONSIGLIATE

PT270-24P	Unità di brandeggio light duty, 24 V c.a.; carico massimo di 15 lb (6,8 kg)
PT280-24P	Unità di brandeggio light duty, 24 V c.a.; carico massimo di 15 lb (6,8 kg)
Serie PS20	Scanner medium duty, 24/120 V c.a.; carico massimo di 35 lb (15,7 kg)



Sede centrale Pelco, Inc:
3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA
USA e Canada Tel: (800) 289-9100 • FAX: (800) 289-9150
Clienti internazionali Tel: +1 (559) 292-1981 • FAX: +1 (559) 348-1120
www.pelco.com

Pelco e il logo Pelco sono marchi depositati Pelco, Inc.
Lucite è un marchio depositato DuPont.
Le specifiche e la disponibilità dei prodotti sono soggette a modifica senza preavviso.
©Copyright 2008, Pelco, Inc. Tutti i diritti riservati.