

Sistema de UPS OmniSmart - Respaldo de batería interactivo para PC personales y estaciones de trabajo.

MODEL NUMBER: OMNISMT700M



Specifications

OUTPUT	
Output Volt Amp Capacity (VA)	700
Output Watt Capacity (Watts)	450
Nominal Output Voltage(s) Supported	115V; 120V
Output Voltage Regulation (Line Mode)	-15%, +10%
Output Voltage Regulation (Battery Mode)	115V (+/- 5%)
UPS Output Receptacles (Surge Suppression Only)	6
Output AC Waveform (AC Mode)	Onda sinusoidal
INPUT	
Rated input current (Maximum Load)	12A
UPS Input Connection Type	5-15P
UPS Input Cord Length (ft.)	6
UPS Input Cord Length (m)	1.8
UPS Input Cord Length Details	Built-in
Recommended Electrical Service	15A 120V



BATTERY	
Full Load Runtime (min.)	4 min. (450W)
Half Load Runtime (min.)	17 min. (225W).
DC System Voltage (VDC)	12
Battery Recharge Rate (Included Batteries)	Menos de 5 horas desde el 10% hasta el 90%.
Internal UPS Replacement Battery Cartridge	RBC51
Battery Access	Puerta de acceso a la batería, alojada en bahía independiente a la electrónica del equipo.
Battery Replacement Description	Reemplazo de las baterías en funcionamiento (hotswap) y por parte del usuario.
VOLTAGE REGULATION	
Voltage Regulation Description	La regulación automática de tensión (AVR) mantiene el funcionamiento con alimentación de línea dentro de un rango de tensión de entrada de 78V a 150V.
Overvoltage Correction	Las tensiones de entrada de entre 128 y 150 se reducen en un 12%.
Undervoltage Correction	Las tensiones de entrada entre 95V y 108V se elevan en un 14%.
Severe Undervoltage Correction	Las tensiones de entrada entre 78V y 95V se elevan en un 30%.
LEDS ALARMS & SWITCHES	
LED Indicators	4 LEDs indican el estado de alimentación de línea (voltaje de entrada), alimentación con respaldo de la batería, sobrecarga, batería baja/reemplazar.
Audible Alarm	La alarma audible indica fallas en el suministro eléctrico (respaldo de batería), sobrecarga y batería baja.
Alarm Cancel Operation	Si
Switches	Interruptor combinado que controla: encendido / apagado / autoprueba.
SURGE / NOISE SUPPRESSION	
UPS AC Suppression Joule Rating	510 joules
UPS AC Suppression Response Time	Instantaneo
Dataline Suppression	Protección de 1 línea de TEL / DSL o 10Base T Ethernet
PHYSICAL	
UPS Power Module Dimensions (hwd, cm)	10.2 x 30.5 x 17.8
UPS Power Module Weight (lbs.)	15.3
UPS Power Module Weight (kg)	6.9
Shipping Weight (lbs.)	16,8
Shipping Weight (kg)	7,6



Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Cooling Method	Convección
UPS Housing Material	Gabinete UPS ABS
ENVIRONMENTAL	
Operating Temperature Range	+32 °F a +104 °F / 0 °C a +40 °C.
Storage Temperature Range	+5 °F a +122 °F / -15 °C a +50 °C.
Relative Humidity	0 a 95%, sin condensación.
AC Mode BTU / Hr. (Full Load)	20
Audible Noise	<40dB @ 1m
COMMUNICATIONS	
PowerAlert Software	Descarga gratuita desde www.tripplite.com .
Communications Cable	Cableados seriales USB incluido.
WatchDog Compatibility	Soporta la aplicación Watchdog, opciones de reinicio del SO y del hardware para aplicaciones remotas.
LINE / BATTERY TRANSFER	
Transfer Time	De 2 a 4 milisegundos
Low Voltage Transfer to Battery Power (Setpoint)	78V
High Voltage Transfer to Battery Power (Setpoint)	150V
SPECIAL FEATURES	
Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure)	Soporta el funcionamiento con arranque en frío.
Green Energy-Saving Features	Greater than 95% efficiency - GREEN UPS
CERTIFICATIONS	
UPS Certifications	Tested to UL1778 (USA); Tested to NOM (Mexico); Meets FCC Part 15 Category B (EMI)
WARRANTY	
Product Warranty Period (Worldwide)	2-year limited warranty

© 2014 Tripp Lite. All rights reserved. All trademarks are the sole property of their respective owners. Tripp Lite has a policy of continuous improvement. Specifications are subject to change without notice. Photos may differ slightly from final products.